

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, desni, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	250 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	24 mm
ISO kod držača	E20S SVJBR/L 11
Duljina glave L_1	38 mm
Stezna visina L_2	19 mm
Širina vrata L_4	11 mm
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Ø drške D_s	20 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
--	----------