

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Širina vrata L <sub>4</sub>	9,5 mm
ISO kod držača	E16R SVJBR/L 11
Udaljenost vrha od osi	2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	22 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Veličina pločice	11 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Duljina glave L <sub>1</sub>	31,4 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
--	----------