



Ekscentrični stezni vijak s oštricama , navoj M: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370008 M16
GTIN	4046368875924
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvodno oblikovanih obradaka.

Stezna podloška od kaljenog čelika s čeličnim ekscentričnim vijkom.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	88 Nm
Put ekscentra S_1	2,5 mm
Visina ploče H	12,7 mm
Sila stezanja	27 kN
Dimenzija A	15 mm

Navoj M	M16
Imbus ploča SW ₁	12 mm
Duljina navoja L	27 mm
Ploča s kandžama Ø D ₁	30,1 mm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak