


**Garant****Gruborezno glodalo, bez prevlake, Ø k12 DC: 35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192970 35
GTIN	4045197109101
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

**Rebrasti profil i brušene slobodne površine.** S čeonu stranu u sredini s upuštanjem. Široki žljebovi omogućuju često brušenje bez promjene profila.

**Prednost:**

Za čeonu glodanje (gruba obrada) s malom dubinom rezanja (uglavnom s čeonu stranu). **Zbog male slobodne duljine vrlo velika krutost.**

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Broj zubi Z	6
Ø reza $D_c$	35 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	30 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Profil glodanja	NR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		