




Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, nazivna mjera T-utora: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370009 10
GTIN	4046368509249
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
- 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
- Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Tehnički opis

Put ekscentra S_1	1 mm
Sila stezanja	3,4 kN
Imbus ploča SW_1	4 mm
maksimalni stezni moment	8,5 Nm
Šesterokutna ploča SW	16 mm

Visina ploče H	4,8 mm
Navoj M	M6
Širina ključa (SW) ₂	3 mm
Duljina D (L)	23,2 mm
maksimalni stezni moment vijka	7,7 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak