

**Kontejner RAL 7016 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 450l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919923 450
GTIN	4017976247021
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar.
Spremnik s dvostruko savijenim rubom.
Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja.
2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima.
TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

Tekst oblačića:

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.

Postupak prevrtanja se aktivira ručno.

Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Materijal kotača	TPE
------------------	-----

Izvedba slavine	Ispusna slavina s mrežicom
Duljina	1374 mm
Ulazni džepovi dimenzija C	603 mm
Ulazni džepovi dimenzija D	72 mm
Visina bridova s kotačićima	733 mm
Težina	83 kg
Vučno uže	ne
Ulazni džepovi dimenzija A	194 mm
Boja	antracit siva RAL 7016
zavareno tako da ne propušta ulje	da
Broj kotača	4
Dimenzija kutije, duljina	1214 mm
Nosivost	750 kg
Volumen kalupa	450 l
Standard	EN 1757-3
Dimenzija kutije, visina	708 mm
Visina	1072 mm
Ulazni džepovi razmak B	203 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	194 mm
Mehanizam za prevrtanje	ručno
Ø kotača	200 mm
Zaštita od prevrtanja	da
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	72 mm
Dimenzija kutije, širina	669 mm
širina	730 mm
s ulaznim džepovima	da
Vrsta proizvoda	Kontejner s prevrtanjem

