

**Garant****Tvrdometalni strojni ureznik, bez prevlake, M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132570 M12
GTIN	4045197072054
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Vrlo čvrst, s kratkim uvodnim dijelom (2 – 3 uvodna navoja). HM-oštrice.****Prednost:****Optimalno vlastito vođenje.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,2 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	10,2 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	12 mm
Nagib navoja	1,75 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm

Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	7 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HM
Dubina navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
GG(G)	prikladno	16 m/min	K
CuZn	prikladno	20 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		