

Garant**XDPW 070308 SR, HB7720, tip: HART**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212933 HART
GTIN	4045197812582
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak f_z po zubu: 0,36 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDPW 070308 SR

Tip: TVRDO

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDPW 070308 SR
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
Tip	TVRDO
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Posmak f_z po zubu	0,36 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	80 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		