

Garant
Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C 6HX, TiN, M: M3,5

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139178 M3,5
GTIN	4045197509109
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). **Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.**

Razred tolerancije: ISO 2X/6HX.

Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** i kod **materijala velike čvrstoće**.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,6 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 3,25 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,6 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	3,5 mm
Ø drške D _s	4 mm
4-kutna drška □	3 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	3,25 mm

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Dubina navoja	10,5 mm
Veličina navoja	M3,5
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja