

**Garant**
**Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C 6HX, TiN, M: M4**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 139178 M4     |
| GTIN           | 4045197509116 |
| Razred artikla | 11H           |

**Opis**
**Izvedba:**

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). **<B>Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.**

**Razred tolerancije:** ISO 2X/6HX.

**Inovativan poligonalan oblik** omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** i kod **materijala velike čvrstoće**.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 3,7 mm

**Tehnički opis**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Nagib navoja                                 | 0,7 mm |
| Broj steznih utora                           | 4      |
| Ø navoja                                     | 4 mm   |
| Broj oštrica Z                               | 4      |
| Ø drške D <sub>s</sub>                       | 4,5 mm |
| 4-kutna drška □                              | 3,4 mm |
| Ukupna duljina L                             | 63 mm  |
| Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti | 3,7 mm |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                         |
| Dubina navoja              | 12 mm                              |
| Veličina navoja            | M4                                 |
| Prevlaka                   | TiN                                |
| Vrsta navoja               | M                                  |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                         |
| Rezni materijal            | HSS E PM                           |
| Standard                   | DIN 2174                           |
| Norma navoja               | DIN 13                             |
| Oblik rezanja              | C                                  |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9             |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                 |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne i prolazne rupe |
| Smjer rezanja              | desno                              |
| Prsten u boji              | zeleno                             |
| Vrsta proizvoda            | Svrđlo za oblikovanje navoja       |