


Garant**Valjkasto čono glodalo W, bez prevlake, Ø×širina js16: 40X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	181700 40X32
GTIN	4045197096579
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:**

Glodala režu čono i obodno.

Upotreba:**Tip W** = grubo ozubljenje, spirala od 40°.**Napomena:** f_z za $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Tehnički opis**

Broj zubi Z	3
Ø reza D_c	40 mm
Ø prihvata H7	16 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,07 mm
Izvedba drške	s rupom
Ukupna visina	32 mm
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo	s utorom za klin
Kut spirale	40 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Unutarnje hlađenje	ne
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Valjkasto glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		