

Garant**Fleksibilna stega, varijabilna, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360064 1
GTIN	4045197816115
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Osnovno tijelo od čelika s integriranim konusom od čelika.**
- **Mehanički stezni mehanizam.**
- **Pritezanjem bočnog steznog vijka obradak se aksijalno uvlači i steže s pomoću odgovarajućeg steznog vijka putem 2 stezna klina.**
- **Pričvršćivanje je moguće s pomoću steznog sustava, T-matica ili sustava za stezanje u nultoj točki s pomoću povlačnih vijaka br. 360066.**
- **Provrti za sustave za stezanje u nultoj točki već postoje.**

Podešavanje visine s nagibom od 3 mm po okretaju. Maksimalni put podešavanja 25 mm. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Jednostavno i brzo pozicioniranje na strojnom stolu. Stezanje složenih obradaka npr. u izradi kalupa.

Za poravnanje izobličenih obradaka.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 360025 za vel. 120, momentni ključ br. 656050 vel. 60, visinski element br. 360068.

Tehnički opis

Visina stezanja	125 - 150 mm
Duljina D (L)	144 mm
Vanjski Ø D	80 mm
Tip	1
Okretni moment	10 Nm
Širina B	99 mm
Seriya	ZeroClamp
Vrsta proizvoda	Stega za stezanje na stolu