

**Garant**
**Strojni ureznik za mjed kratko, bez prevlake, M: M3**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 132600 M3     |
| GTIN           | 4045197072115 |
| Razred artikla | 11H           |

**Opis**
**Izvedba:**
**S usponom spirale od 6° i kratkim uvodnim dijelom (2 – 3 nareza).**
**Upotreba:**

Kao strojni ureznik ili za čišćenje postojećih navoja ručno.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,5 mm

**Tehnički opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Broj steznih utora     | 3       |
| Ø osnovne rupe         | 2,5 mm  |
| Nagib navoja           | 0,5 mm  |
| Ø navoja               | 3 mm    |
| Broj oštrica Z         | 3       |
| Standard               | DIN 352 |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 3,5 mm  |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ukupna duljina L           | 40 mm                                |
| 4-kutna drška □            | 2,7 mm                               |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                             |
| Rezni materijal            | HSS E                                |
| Dubina navoja              | 9 mm                                 |
| Vrsta navoja               | M                                    |
| Veličina navoja            | M3                                   |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | DIN 13                               |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe              |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | desno                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji              | bijela                               |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                     |

### Podaci korisnika

|       | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------|------------------------------------|----------------|---------|
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 10 m/min       | K       |
| CuZn  | prikladno                          | 13 m/min       | N       |
| suho  | prikladno                          |                |         |