

Garant**Glodalo za T-utore, bez prevlake, \varnothing DC \times LC d11 \times d11: 18X8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194030 18X8
GTIN	4045197109552
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Glodalo reže obodno u oba smjera.

Zahvaljujući križno postavljenim zubima postiže se veliki učinak rezanja.

Napomena:

Za glodanje T-utora prema DIN 650 u stolovima za namještanje i napravama.

Tehnički opis

za T-utore DIN 650	10 mm
Posmak f_z u čeliku < 750 N/mm ²	0,06 mm
\varnothing reza D_c	18 mm
Broj zubi Z	6
Oslobađanje $\varnothing D_1$	8 mm
\varnothing drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Duljina rezne oštrice l_1	8 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Profil glodanja	križno ozubljen

Tolerancija nazivnog Ø	d11
Kut spirale	15 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		