

Garant**Glodalo za trapezne utore oblik D 45°, bez prevlake, Ø js16 DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194020 16
GTIN	4045197109460
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Površina specijalno obrađena.

Oblik D samo za glodanje u puno, ravno ozubljeno.

Napomena:

Za glodanje malih vodilica u izradi alata i strojogradnji.

Tehnički opis

Oslobađanje Ø D ₁	8 mm
Broj zubi Z	6
Posmak f _z u čeliku < 750 N/mm ²	0,06 mm
Ø reza D _c	16 mm
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Duljina rezne oštrice L _s	4 mm
Oblik	D
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1833

Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	22 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		