

Garant
Aluminijska kutna glodača glava, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211759 50/3
GTIN	4062406681784
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Izmjena alata: PowerCard

Ukupna duljina L_{ukupno} : 40 mm

Ø prihvatne rupe: 22 mm

Interpolacija Ø D_{min} : 90 mm

Interpolacija Ø D_{maks} : 98 mm

Interpolacija a_p : 8,4 mm

Kut uranjanja α_{maks} : 2,29 stupanj

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 5 (15IP)
Ø reza D_c	50 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,29 stupanj
Ø prihvatne rupe	22 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	98 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	37,56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Interpolacija Ø D_{min}	90 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija a_p	8,4 mm
Ø D_3	40 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava