


Garant**Aluminijska kutna glodača glava, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211759 63/4
GTIN	4062406681807
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Izmjena alata: PowerCard

Ukupna duljina L_{ukupno} : 40 mm

Ø prihvatne rupe: 22 mm

Interpolacija Ø D_{min} : 116 mm

Interpolacija Ø D_{maks} : 124 mm

Interpolacija a_p : 8 mm

Kut uranjanja α_{maks} : 1,7 stupanj

Tehnički opis

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	124 mm
\varnothing reza D_c	63 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,7 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	50,56 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija a_p	8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 5 (15IP)
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	116 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava