

Garant GREENPLUS

Brtveno sredstvo za površine 5GP74, sadržaj: 50ml**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088067 50
GTIN	4062406423537
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Brtvilo koje se bez zraka stvrdnjava između tijesno nalijegajućih metalnih površina. Vrsta **5GP74**. Za brtvljenje prirubnica i površina. Brzo stvrdnjavanje, blago fleksibilni brtveni sloj.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Oblik	tekuće
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Demontaža	s normalnim alatom
prikladno za područja primjene	prirubnički spoj
prikladno za područja primjene	Brtva površine

Boja	narančasta
Gustoća	1,09 g/cm ³
maksimalna dimenzija pukotina	0,25 mm
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
prikladno za materijal	Metal
Čvrstoća prema	5 - 20 min
Plamište	100 °C
Dinamična viskoznost	23000 - 35000 mPas
Osobina	vodootporno
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
minimalni moment odvajanja	10 - 20 Nm
Količina punjenja	50 ml
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje