

Garant GREENPLUS

Brtveno sredstvo za površine 5GP73, sadržaj: 50ml**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088068 50
GTIN	4062406423551
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Brtvilo koje se bez zraka stvrdnjava između tijesno nalijegajućih metalnih površina. Vrsta **5GP73**. Tiksotropno sredstvo za brtvljenje ravnih površina srednje čvrstoće za brtvljenje metalnih navojnih dijelova. Brtvljenje poklopaca, pribubnica i površina. Brzo stvrdnjavanje, blago fleksibilni brtveni sloj.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	10 - 20 Nm
Plamište	100 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec

Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Količina punjenja	50 ml
prikladno za područja primjene	prirubnički spoj
prikladno za područja primjene	Brtva površine
prikladno za materijal	Metal
Dinamična viskoznost	35000 - 60000 mPas
Čvrstoća prema	5 - 15 min
Boja	zelena
Oblik	tekuće
maksimalna dimenzija pukotina	0,2 mm
Osobina	vodootporno
Osobina	otporno na ulje
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Gustoća	1,11 g/cm ³
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje