


Garant**Aluminijska kutna glodača glava, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

Izmjena alata: PowerCard

Ukupna duljina L_{ukupno} : 50 mm

Ø prihvatne rupe: 27 mm

Interpolacija Ø D_{min} : 150 mm

Interpolacija Ø D_{maks} : 158 mm

Interpolacija a_p : 7,6 mm

Kut uranjanja α_{maks} : 1,27 stupanj

Tehnički opis

Broj oštrica Z	5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 5 (15IP)
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	150 mm
\varnothing reza D_c	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Interpolacija a_p	7,6 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,27 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	67,56 mm
\varnothing prihvatne rupe	27 mm
$\varnothing D_3$	70 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava