

Garant
Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C 6HX, TiN, M: M12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139178 M12
GTIN	4045197509161
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

DIN 2174 ($\approx$ **DIN 371** $\leq$ M10; $\approx$ **DIN 376** $\geq$ M12). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.

Razred tolerancije: ISO 2X/6HX.

Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** i kod **materijala velike čvrstoće**.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 11,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,75 mm
Broj steznih utora	5
Ø navoja	12 mm
Broj oštrica Z	5
Ø drške D _s	9 mm
4-kutna drška □	7 mm
Ukupna duljina L	110 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	11,2 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Dubina navoja	36 mm
Veličina navoja	M12
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja