

**Garant****VCGT 220530 FN, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Supstrat fine granulacije, polirani lomači odvojenih čestica – veliko smanjivanje sklonosti navarivanju.

**Napomena:**

$a_p$  maks. = 7 mm za grubo glodanje s  $a_e = 1 \times D$ .

**Tehnički opis**

Tip	ALU
Posmak $f_z$	0,25 mm
Kutni radijus	3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 220530 FN
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1900 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	500 m/min	N
CuZn	prikladno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		