

**Garant****GARANT Master Titan VHM visokoučinkoviti razvrtači HPC slijepa rupa, TiAlN, nazivni Ø DC: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	164415 17
GTIN	4062406698577
Razred artikla	10P

**Opis****Izvedba:**

Specijalni HPC razvrtači najnovije generacije za obradu titanija, s poboljšanom geometrijom rezanja i dalje razvijenim supstratom od tvrdih metala. Ekstra kratka oštrica za povišene rezne vrijednosti. Optimizirana strategija hlađenja radijalnim izlazom rashladnog sredstva uz usmjerenje izravno prema oštrici.

Izvedba prikladna za NC s ravnim Ø drške za standardizirani prihvat osobito kod hidrauličkih steznih glava ili visoko preciznih steznih glava.

Maksimalna preciznost rotacije i sigurnost procesa zahvaljujući nejednakoj podjeli oštrica i posebno oblikovanoj širini svrdla.

**Podaci o toleranciji:**

**Može se konfigurirati:** razvrtači završno brušeni prema vašim potrebama.

**Upotreba:**

Posebna izvedba za bušenje slijepih rupa.

**Napomena:**

Vrijeme dostave: 4 tjedna.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	150 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Tolerancija	po mjeri, bez prevlake
Posmak f u titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,48 mm/okr
Duljina izboja L <sub>1</sub>	102 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Broj oštrica Z	6
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	15 mm
Serija	Master Titan
Ø-područje	16,201 - 17,2 mm
Mjera za razvrtanje u Ø	0,2 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Abrazivni alat s fiksnim oštricama

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		