


**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 160****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 313405 160 |
| GTIN | 4062406699161 |
| Razred artikla | 32R |

Opis**Izvedba:**

Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola $\times 90^\circ$.

Fino glodani utor i ozubljenje, **nepolirani**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

| | |
|------------------|--------|
| Duljina D (L) | 67 mm |
| Širina utora D | 17 mm |
| za tip glave | 160 mm |
| za navoj DIN 912 | M12 |
| Širina B | 36 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Razmak između provrta a | 12 mm |
| Visina H | 53 mm |
| Razmak između provrta b | 19 mm |
| Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |