

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E10H SVOCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Stezna visina L <sub>2</sub>	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	11 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice κ	140 stupanj
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

