

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	23 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	31 mm
Ø drške D_s	25 mm
Duljina glave L_1	40 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	A25R SVUBR/L16
Ukupna duljina L	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Seriya	GARANT Master
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje