

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	18 mm
Serija	GARANT Master
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A20R SVUCR/L11
Duljina glave L_1	36 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ø drške D_s	20 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	24 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje