

**Garant**
**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Serija	GARANT Master
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Ukupna duljina L	200 mm
ISO kod držača	A25R SVUCR/L16
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Stezna visina L <sub>2</sub>	23 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Veličina pločice	16 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	31 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje