



VHM vretenasto glodalo HPC, TiSi, Ø f8 DC: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202995 12
GTIN	4045197494061
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:
Posebna prevlaka TiSi.
Napomena:
DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvodi su br. art. 203013; 203015, 203021, 203027.
Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Ø reza D_c	12 mm
Posmak f_z za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm ²	0,04 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm ²	0,05 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	73 mm
Duljina rezne oštrice L_s	16 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kut spirale	35 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiSi
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	115 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno
Zrak	prikladno