

**Garant****Konkavno glodalo, bez prevlake, Radijus r H11 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194220 10
GTIN	4045197109996
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Ravno ozubljeno. Površina specijalno obrađena.

**Upotreba:**

Za zaobljenje i uklanjanje rubova s bridova.

**Tehnički opis**

veliki $\varnothing D_2$	28 mm
mali $\varnothing D_3$	8 mm
Broj zubi Z	4
Polumjer r	10 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,024 mm
$\varnothing$ drške $D_5$	25 mm
Ukupna duljina L	85 mm
Duljina rezne oštrice $L_5$	10 mm
Glodala s radijusom	unaprijed
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Tolerancija bušenja	H11

Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Konkavno glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	138 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		