

Garant**Konkavno glodalo, bez prevlake, Radijus r H11 DC: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	194220 1,5
GTIN	4045197109910
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Ravno ozubljeno. Površina specijalno obrađena.

Upotreba:

Za zaobljenje i uklanjanje rubova s bridova.

Tehnički opis

mali $\varnothing D_3$	6 mm
Polumjer r	1,5 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Broj zubi Z	4
veliki $\varnothing D_2$	9 mm
\varnothing drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Duljina rezne oštrice L_s	1,5 mm
Glodala s radijusom	unaprijed
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Tolerancija bušenja	H11

Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Konkavno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	138 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		