

Garant
VHM glodalo, bez prevlake, Ø d11 DC: 8mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	205330 8
GTIN	4045197643995
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

**Dimenzije slične DIN 6527.
Obli profil.
Posebno za obradu neželjeznih metala.**

Tehnički opis

Oslobađanje Ø D ₁	7,8 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,08 mm
Broj zubi Z	3
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,06 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	27 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,45 mm
Ø reza D _c	8 mm
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	63 mm
Duljina rezne oštrice L _s	16 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	270 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	80 m/min	N
CuZn	prikladno	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		