


**DCMT 070202, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 070202 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,4 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	PF
Vrsta	HBT020
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje