


**DCMT 11T302, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,4 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PF
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HBT020
Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Rezni materijal	HM

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje