

Garant**eco držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/11 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250600 20/11
GTIN	4062406734794
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

Seriya	Eco
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2020K11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Veličina drške	20 mm
Vijak za podlošku	259027 2
Podložna pločica	259033 3
Duljina glave L ₁	34 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm

Vilica, vijak, opruga	259036 11
Ukupna duljina L	125 mm
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259027 3
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Podložna pločica tip 1	269007 1