

Garant
VHM vretenasto glodalo HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 5 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203028 5
GTIN	4045197527639
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Posebno brušeno sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala i **specijalnom prevlakom.**

Tolerancija nazivnog Ø: f8

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 35 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 4

Duljina rezne oštrice L_s : 13 mm

Ukupna duljina L: 57 mm

Ø drške D_s : 6 mm

Radijus čela r_v : 0,1 mm

Posmak f_z za obodno glodanje u Inconel®-u: 0,04 mm

Tehnički opis

Ø reza D_c	5 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u Inconel®-u	0,04 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog \emptyset	f8
Kut spirale	35 stupanj
Radijus čela r_v	0,1 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod glodala za kopiranje
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala