

**Garant****DNMG 110404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 110404 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 110 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7415-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
Glavna primjena	S
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje