

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	S
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	TIS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7415-1

Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje