


Garant**CC.T 09T302, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 09T302 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	TIS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Kutni radijus	0,2 mm

Tolerancija	M
Vrsta	HB7415-1
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Glavna primjena	S
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje