

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260351 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749613 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DCMT 070202 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------|-------------------|
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Posmak f | 0,05 - 0,3 mm/okr |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta | HB7415-1 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Glavna primjena | S |
| Tolerancija | M |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 110 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | TIS |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070202 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |