


Garant**SCMT 09T304, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260742 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749668 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------|
| Posmak f | 0,05 - 0,3 mm/okr |
| Dubina reza a _p | 0,2 - 1,5 mm |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Brzina reza v _c glavna primjena | 50 - 110 m/min |
| Vrsta | HB7415-1 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Lomač odvojenih čestica | TIS |
| Glavna primjena | S |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje