


Garant**SCMT 120404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7415-1 Kutni radijus: 0,4 mm
Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	TIS
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje