

Garant**VC.T 160402, Vrsta: HB7415-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 160402 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta	HB7415-1
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm

Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	S
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje