

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 120,  
Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302308 6
GTIN	4062406544607
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje. <br>Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. <br>Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Vanjski Ø D	27 mm

Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stežni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stežni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
	308820 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50