

**Garant****VNMG 160408, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Razred artikla	21G

**Opis**

VN.G 160408 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1  
Lomač odvojenih čestica: AM1  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 400 - 700 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	N
Posmak $f$	0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	400 - 700 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408

Tolerancija	M
Dubina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	AM1
Vrsta	HU7305-1
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje