

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje