


Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7130-2 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7130-2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	8
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje