


**Garant****SNMG 120404, Vrsta: HB7130-2**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120404 HB7130-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 270 m/min
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Broj zamjena/oštrica	8
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje