

**Garant****TNMG 160408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Razred artikla	21G

**Opis**

TNMG 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M

Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje