

**Garant****WNMG 060408, Vrsta: HB7130-2**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Razred artikla	21G

### Opis

WN. G 060408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

### Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408

Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje